



## Spännhakfäste, längd L: 80mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370083 80
GTIN	2050001962058
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För styrning och höjning av **slipade** spännhakar.

### Teknisk beskrivning

gängaM	M12
Utvändig-Ø D	40 mm
Ø D <sub>F7</sub>	25 mm
maximalt vridmoment	49 Nm
Produktslag	Spännsystem för anordningar