

## Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/16S



### Beställningsdata

Ordernummer	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**. Smalt utförande.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: STUCR/L 16

Passande vändskär: TC ..16T3..

passande grundstomme: 264910 – 264922

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 22 mm

centrumförskjutning: 22 mm

totallängd: 32 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	32 mm
------------	-------

Vändskärsstorlek	165 mm
passande grundstomme	264910 – 264922
Passande vändskär	TC ..16T3..
Serie	Skärhuvud
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	22 mm
centrumförskjutning	22 mm
ISO-kod skärhuvud	STUCR/L 16
System	DM
Vändskärsskruv	269023 3
Skaft-Ø	40 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Längssvarvning invändigt

## Tillbehör

Spännskruv	269432
Spännskruv	269433
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500