

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/16S



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260917 DM/16S |
| GTIN | 4251414902763 |
| Artikelklass | 29D |

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**. Smalt utförande.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: STUCR/L 16

Passande vändskär: TC ..16T3..

passande grundstomme: 264910 – 264922

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 22 mm

centrumförskjutning: 22 mm

totallängd: 32 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|-------------|
| Passande vändskär | TC ..16T3.. |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Serie | Skärhuvud |
| System | DM |
| Skaft-Ø | 40 mm |
| ISO-kod skärhuvud | STUCR/L 16 |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 22 mm |
| Vändskärsstorlek | 165 mm |
| totallängd | 32 mm |
| Vändskärsskruv | 269023 3 |
| passande grundstomme | 264910 – 264922 |
| centrumförskjutning | 22 mm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | ja |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m | 659906 500 |