

**Garant****ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	302765 20
GTIN	4062406100230
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	34 mm
Reserv ER-spännmutter	20
spännvidd	1 - 13 mm

utkragningslängd A-mått	100 mm
ER-chucknyckel	20
Spännhylsa D <sub>1</sub>	1-13 mm
fäste	BT 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308930 10
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308916 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308916 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309406 7
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308911 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308911 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308911 13
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308930 11
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308916 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308930 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308930 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309406 6
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308916 10
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309406 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309406 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308930 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308911 7
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308916 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308916 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308911 4

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308911 11
ER-hylsmutter för ER 20	309580 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308930 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308930 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309406 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308911 1
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308916 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308930 8
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308916 8