

Garant**Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302593 14
GTIN	4062406100391
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft är hårdbearbetade (god balans). God balansering = $G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$. **Med förslutningsbara kylkanalhål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	55 mm
Reservspännskruv nr 309900	12
Utvändig-Ø D	44 mm
Spännhylsa D ₁	14 mm
fäste	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12
---	-----------