

**Garant****Kombifräsdorn Form ADB, BT 50 A = 100, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302955 40
GTIN	4062406100568
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade  
Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.

**Användningsdata:**

**Med kil** för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

**Teknisk beskrivning**

passande specialnyckel nr 309840	40
Utvändig-Ø D	70 mm
Lös medbringarring nr 309870	40
Dorndiameter d <sub>1</sub>	40 mm
utkragningsslängd A-mått	100 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm

fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs