


Garant**Stickstålsplatta höger 10°, HU7310, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273678 2
GTIN	4045197716651
Artikelklass	21L

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	± 0,03 mm
Spårbredd w	2 mm
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	N
Sekundär användning	Ti
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU7310
hörnradie R	0,05 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	höger
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		