

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk åkbar, öppen till vänster, till höger dörr och utdragslåda, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	924011 1250
GTIN	4062406101770
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga.

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med **omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan**, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådsydd. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans.

Hurts med dörr och öppen hurts, båda inkl. höjjusterbart förzinkat hyllplan.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75

Dörrhöjd (höger) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (höger): 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7016.**

Teknisk beskrivning

hjul-Ø fast hjul	125 mm
Arbetsskiva (djup)	750 mm

Material arbetsskiva	Bambu
lådhurts effektiv höjd	625 mm
vikt	96,7 kg
underredets bredd	1100 mm
ComfortClose	nej
Antal lådor	1
Antal dörrar	1
arbetskiva (tjocklek)	25 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
antal fasta hjul utan broms	2
lådornas effektiva djup	500 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Skjuthandtag	nej
Löpyta utan mönster	ja
lådornas effektiva djup i G	20
underredets djup	700 mm
höjd	950 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
sänkbar	nej
Material hjul	Polyuretan
Serie	Ready-to-go
Lådornas effektiva yta i G	20×20
arbetskiva längd	1250 mm
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
Stötfångare	nej
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	25 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75