

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk åkbar, dörr till vänster. till höger 4 utdragslådor, Bambuskiva, 20x20G, Skivans längd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	924051 1250
GTIN	4062406101794
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga.

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med **omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan**, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådsydd. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans.

**Beläggning:**

Dörrhöjd (vänster) mm: 625

antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 200, 250

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Antal lådor	4
Arbetskiva (djup)	750 mm

ComfortClose	nej
vikt	135,2 kg
lådhurts effektiv höjd	625 mm
underredets bredd	1100 mm
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
höjd	950 mm
Serie	Ready-to-go
lådornas effektiva bredd i G	20
sänkbar	nej
lådornas effektiva bredd	500 mm
Material hjul	Polyuretan
arbetskiva (tjocklek)	25 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Löpyta utan mönster	ja
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Material arbetskiva	Bambu
Stötfångare	nej
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva längd	1250 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Antal dörrar	1
Skjuthandtag	nej
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg

plattans tjocklek	25 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

## Tillbehör

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 200 mm	927805 200
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 250 mm	927805 250
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm	927805 100