

Garant GRIDLINE

**Sexkantarbetsbänk, 20×20G, Modell: T3****Beställningsdata**

Ordernummer	925814 T3
GTIN	4062406102159
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Sexkantig arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

50 mm tjock arbetsskiva av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Lackad med färglöst UV-lack.

**Beläggning:**

Utdragslådornas fronthöjder mm: 75, 75, 100

Dörrhöjder mm: 425

**leveransinnehåll:**

6 lådstommar, 6 mellanplåtar, arbetsskiva, fästelement.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörrar antracit RAL 7016

**pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådurtsens höjd	800 mm
lådurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådurtsens djup	650 mm
Material arbetsskiva	Multiplex-bok

Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	462 kg
höjd	850 mm
Antal lådor	3
ComfortClose	nej
Serie	vario
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	2000 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Sexkantarbetsbänk

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21