

Weidmüller **Kabelsax med kraftutväxling, med 2K-grepphylsor VDE-isolerad, totallängd: 245mm****Beställningsdata**

Ordernummer	730250 245
GTIN	4032248945528
Artikelklass	73H

Beskrivning**Utförande:**

Grepp med **isolering för upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Huvud med bågformade skär. Skänklar med plasthandtag. Kapar slätt och rent utan att klämma kabeln.

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet	95 mm ²
totallängd	245 mm
klippkapacitet max Ø	22 mm
tillverkarens beteckning	KT22
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Plasthylsa
Användning	mekanisk, enhands
Material	Specialverktygsstål, sänksmitt
Yta	blank

med retur fjäder	nej
Produktslag	Sax