

Garant**Avstickning spårstickning, HB7010, Spårbredd w: 1,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273674 1,5
GTIN	4045197719317
Artikelklass	21J

Beskrivning**Utförande:**

Spånbrytare för små \emptyset och snittkraftsreduktion.

hörnradie R: 0,1 mm

tolerans spårbredd w: $\pm 0,03$ mm

Matning f: 0,03 - 0,12 mm/v

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Spårbredd w	1,5 mm
Matning f	0,03 - 0,12 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	K
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010
hörnradie R	0,1 mm

Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning