



Kabelsax med spärrfunktion för stålarmerad kabel (SWA-kabel) VDE-isolerad, totallängd: 315mm



Beställningsdata

Ordernummer	731260 315
GTIN	4003773078579
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Precisionsslipade skär med induktionshårdade eggar.

Isolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Användningsdata:

För kapning av stålarmerad kabel (SWA-kabel) med en eller två händer. Perfekt för trånga utrymmen.

Material:

Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat.

Specialtillbehör:

Reservblad, rörligt knivblad nr 731251.

OBS!:

Inte lämplig för kapning av ACSR-kablar och wire.

Teknisk beskrivning

totallängd	315 mm
klippkapacitet	380 mm ²
klippkapacitet max Ø	45 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Material	Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Spärrfunktion	ja
Produktslag	Sax

Tillbehör

Rörligt knivblad för SWA-spärrkabelsax inklusive skruv och
mutter Typ 315

731251 315