

Garant**Synkroverktygshuvud för ER25, Gängtappskaft-Ø d2: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	338185 8
GTIN	4062406102104
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- **Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.**
- **Minimilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.**
- **För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Lämplig för vänster- och högergängor.**

Utförande reklamtext:

- **Minimilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.**

Passar till:

ER-synkrofasten nr 338180.

Teknisk beskrivning

skaftstorlek	6,2 mm
Utkragningslängd L ₁	30 mm
för gängtappskaft Ø d ₂ DIN 374/376	M11
för gängtappskaft Ø d ₂ DIN 371	M8
Ø D ₂	19 mm
Invändig	ja, med max. 50 bar

Produktlag

Gängtappadapter