

**Garant****Synkroverktygshuvud för ER32, Gängtappskaft-Ø d2: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	338186 12
GTIN	4062406103699
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

- Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
- Minimilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
- För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
- Lämplig för vänster- och högergångor.

**Utförande reklamtext:**

- Minimilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.

**Passar till:**

ER-synkrofasten nr 338180.

**Teknisk beskrivning**

skافتstorlek	9 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	37 mm
för gängtappskaft Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M12
för gängtappskaft Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M16
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Invändig	ja, med max. 50 bar

Produktslag

Gängtappadapter