

**ER-spännhylsa med tätning, ER25, nom. spann-Ø d: 7/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308959 7/16
GTIN	4062406104269
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell Ø.

Teknisk beskrivning

fäste	ER25
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	429 E
Utvändig-Ø D	26 mm
totallängd L	34 mm
Produktslag	Spännhylsa