

KÄRCHER**Högtrycksvätt utan värmare, tillverkarens beteckning: HD511P****Beställningsdata**

Ordernummer	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Artikelklass	07C

Beskrivning**Utförande:**

Mobil högtrycksvätt med växelströmsmotor. Apparat med **tryckvaktsstyrning**, antivridsystem, lagrad högtrycksslang som är roterbart under tryck och roterbart strålrör av rostfritt stål. Robust axialkolvpump med tre kolvar och mässingstopplöck. Vattenanslutning av mässing. Maximal inloppstemperatur 60 °C.

EASY!Force -högtryckspistolen använder sig av högtrycksstrålens rekylkraft och minskar därmed användarens hållkraft. Ger en helt ny arbetskomfort utan trötthet. Förbättrad helkeramisk ventil. Integrerat EASY!Lock-anlutningssystem. Möjliggör snabb och enkel inställning av tillbehöret (t.ex. dysor, strålrör) med enhetliga anslutningar.

leveransinnehåll:

Inklusive 10 m högtrycksslang, rostfritt strålrör 850 mm med trelägesmunstycke 0° / 25° / 40°.

Teknisk beskrivning

vikt	20,5 kg
effektförbrukning	2200 W
tillverkarens beteckning	HD 5/11 P *EU

arbetstryck	110 bar
flöde	490 l/h
avsäkring	10 A
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Högtryckstvätt