Garant

Fräs-vändskär SEET 1305 AGFR, för Softcut® 45 högkapacitetsplanfräsar, HU7810

Beställningsdata

Ordernummer	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:
Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.
OBS!:
Riktvärden för användning för a_e = 0,5 ... 1×D / a_{pmax} = 4mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,2 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SEET 1305 AGSR
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	700 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	650 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		