

Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning, Neodym, Ø: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	085927 22
GTIN	5012095608387
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
- Gummering ökar hållkrafterna i sidled.
- Magnetkärna av neodym.

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

Gänghylsa	ja
Gänga	M4 mm
höjd med gänga	11 mm
höjd	6 mm
Material yta	gummerade
Ø	22 mm
nominell vidhäftningskraft	50 N

Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M4	085921 M4
--	-----------