

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 3×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232272 13
GTIN	4062406105877
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**Med raka spår.****OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 35 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX8
Effektiv längd $L_1$	35 mm
morsekona MK storlek	2
Diameterområde $D_c$	13 - 17,5 mm
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar