

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232271 25
GTIN	4062406105839
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**Med raka spår.****OBS!:**

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 25 - 35 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 52,5 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX15

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	52,5 mm
Diameterområde $D_c$	25 - 35 mm
morsekona MK storlek	4
Spännskruvar	232990 TX15
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar