

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232271 18
GTIN	4062406105822
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 18 - 24 mm

Effektiv längd L_1 : 36 mm

morsekona MK storlek: 3

Spännskruvar: 232990 TX9

Teknisk beskrivning

Spännskruvar	232990 TX9
morsekona MK storlek	3
Effektiv längd L_1	36 mm
Diameterområde D_c	18 - 24 mm
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar