

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232271 36
GTIN	4062406105846
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 36 - 47 mm

Effektiv längd L_1 : 70,5 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	70,5 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde D_c	36 - 47 mm
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar