



## Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 25



### Beställningsdata

Ordernummer	232273 25
GTIN	4062406105952
Artikelklass	22G

### Beskrivning

#### Utförande:

Med invändig kylning.

#### OBS!:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 25 - 35 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 187,3 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX15

### Teknisk beskrivning

Diameterområde $D_c$	25 - 35 mm
Effektiv längd $L_1$	187,3 mm
morsekona MK storlek	4
Spännskruvar	232990 TX15
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

