

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232275 36
GTIN	4062406106089
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

För hål upp till noggrannhet IT10.

Med invändig kylning. **Med raka spår.**

**OBS!:**

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena  $f$  med 10 % och  $v_c$ -värdena med 30 %.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	432 mm
Diameterområde $D_c$	36 - 47 mm
morsekona MK storlek	4
Spännskruvar	232990 TX20
Antal skär $Z$	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar