

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, elektriskt höjdregerbar, Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/DEmm****Beställningsdata**

Ordernummer	923294 1500/DE
GTIN	4062406103262
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Ansluten effekt 250 V / 50 Hz med högst 340 W. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Funktion:**

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

**Beläggning:**

lådans fronthöjd: 75, 150

**leveransinnehåll:**

2 elektriskt höjdjusterbara stödben, 1 par skarvplåtar, låd hurts, bänkskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, sidoinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Levereras omonterade. Läget Handknapp kan väljas fritt. Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

## Teknisk beskrivning

Antal lådor	2
maximal bärförmåga	400 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva längd	1500 mm
lyfthastighet	9 mm/s
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens bredd	600 mm
lådurtsens djup	650 mm
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	90 kg
Anslutningsspänning	250 V
lådurts effektiv höjd	225 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
ComfortClose	nej
lådurtsens höjd	300 mm
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
Höjjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
	951885 20X20

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem  
Bärförmåga utdragslåda 75 kg

950180 75

Tångsortiment Antal verktyg 5

954305 5

Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20

951830 20X20

easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2

950300 75/2

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21

Skruvmejselsats Antal verktyg 10

953521 10

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32

953821 32

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3

950320 75/3