

**Garant****Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga konisk form, HSK-A 63, Gänga M  
× Längd L1: M8X25****Beställningsdata**

Ordernummer	307044 M8X25
GTIN	4062406106744
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Koniskt utförande.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

**Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

**Specialtillbehör:**

Förlängning nr 301358, reducering nr 301359, kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

**OBS!:**

Fästen av massiv hårdmetall resp. förlängningar för inskrivningsfräsar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

**Teknisk beskrivning**

gängaM	M8×25
Effektiv längd L <sub>1</sub>	25 mm
utkragningslängd A-mått	51 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	8,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Utvändig-Ø D	15 mm

fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga