

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga konisk form, HSK-A 63, G nga M
× L ngd L1: M10X25****Best llningsdata**

Ordernummer	307044 M10X25
GTIN	4062406106775
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Koniskt utf rande.

Med Balluff/RFID-chip-h l.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

F rl ngning nr 301358, reducering nr 301359, kylv tsker r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

F sten av massiv h rdmetall resp. f rl ngningar f r inskrivningsfr sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

Teknisk beskrivning

H�ldiameter D ₁	10,5 mm
Effektiv l�ngd L ₁	25 mm
g�ngaM	M10×25
L ₂	5 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	51 mm
Utv�ndig-� D	20 mm
� D ₂	18 mm

fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga