

**Garant****Hörnarbetsplats för Workstation eLevel, med 2 lyftpelare, med ljus Eterlux-skiva****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 920086        |
| GTIN         | 4045197719768 |
| Artikelklass | 91P           |

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Hörnarbetsplats med 40 mm tjock arbetsskiva och 2 lyftpelare. Elektrisk steglös höjdställning. Endast i kombination med 1 Workstation eLevel. Styrningen programmeras på 4 lyftenheter.

**Lackering:**

Stödben musgrå RAL 7005, ej konfigurerbar. Lyftpelare i eloxerad aluminium, ej konfigurerbar. Sido- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverlackerad, konfigurerbar.

Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till: 700 - 1000 mm

Bredd: 1100 mm

arbetsskiva längd: 1000 mm

Arbetsskiva (djup): 1000 mm

arbetsskiva (tjocklek): 40 mm

vikt: 77 kg

**Teknisk beskrivning**

|   |               |
|---|---------------|
| Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 700 - 1000 mm |
| vikt  | 77 kg         |
| arbetsskiva (tjocklek)                                    | 40 mm         |
| arbetsskiva längd   | 1000 mm       |

|   |  |
|---|--|
| Arbetskiva (djup)   | 1000 mm  |
| Ovansida arbetskiva   | Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig             |
| Material arbetskiva   | ST-träkärna med Eterlux-beläggning                             |
| Bredd   | 1100 mm  |
| Beläggning arbetskiva   | Eterlux (melamin / fenolharts)                                 |
| Färg ovansida arbetskiva  | ljusgrå  |
| Serie   | Workstation  |
| Konstruktionsutförande  | Stålrörskonstruktion   |
| Höjdjustering arbetsplats   | 700-1000 mm  |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 150 kg   |
| Utförande höjdinställning   | elektrisk  |
| plattans tjocklek   | 40 mm  |
| Höjdutjämning   | 25 mm  |
| Höjdinställning i raster  | 25 mm  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag   | Hörnlösning för arbetsbänk                                     |