

Garant GRIDLINE

Vätskeskåp med plastdunkar, höjd mm/antal oljedunkar: 1500/8**Beställningsdata**

Ordernummer	980022 1500/8
GTIN	4062406107031
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stålplåtskonstruktion med förstärkta svängdörrar, kan låsas med skjuthandtag med **cylinderlås**. Alla skåpstommar är försedda med en **enkeldragsäkring**. Tack vare enkeldragsäkringen kan bara en låda i sänder öppnas. Risken för att skåpet ska välta är därför minimal. Montering av utdragshyllor och lådor i 25 mm raster.

Vätskeskåp, försett med oljedunkar av **plast** (nr 980060).

Beläggning:

Antal utdragbara hyllor: 2
antal oljeuppsamlingstråg: 1
antal oljedunkar (25 liter): 8

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Skåpet kan också användas utan oljedunk. Inredning efter behov: Lämpliga utdragshyllor se nr 980052.

Teknisk beskrivning

vikt	123 kg
------	--------

Bredd	750 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Djup	700 mm
effektiv höjd	1350 mm
höjd	1500 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Oljeskåp