

PRYOR**Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0–9, typhöjd: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085405 2
GTIN	5022044000100
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämpel under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämpel under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

totallängd	63,5 mm
skafttjocklek	6,35

Djupbegränsning	ja
typhöjd	2 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/3	085411 2/3
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/0	085411 2/0
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/5	085411 2/5
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/9	085411 2/9
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/2	085411 2/2
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/8	085411 2/8
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/7	085411 2/7
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/1	085411 2/1
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/4	085411 2/4
Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 2/6	085411 2/6