

**Bygelmikrometer, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420450 50-75
GTIN	7630041104103
Artikelklass	45A

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Bygelmikrometer utan inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	18,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
avläsning	0,01 mm
mätområde	50 - 75 mm
spindel- \emptyset	6,5 mm
Kalibrering	B1
felgräns	2 μ m
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm	022000 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------