



## Gängmätningstrådsats, Tråd-Ø: 2,550mm



### Beställningsdata

Ordernummer	422490 2,550
GTIN	2050001940940
Artikelklass	46P

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängmätningstrådarna är härdade och finläppade, hållaren mattförokromad. En låsring i monteringshålet garanterar säker, roterbar anliggning mot mätspindel.

#### Användningsdata:

För bestämning av flank-Ø för utvändiga gängor enligt tretrådsmetoden tillsammans med en bygelmikrometer eller en mätbank.

#### leveransinnehåll:

En sats består av vardera en hållare med en mättråd och en hållare med två mättrådar i plastlåda.

#### OBS!:

**Mätspindel-Ø måste anges vid beställning** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

### Teknisk beskrivning

inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1	37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm
Tråd-Ø	2,55 mm
för gängor	M36 / M39 / M42 / M45
för gängstigning P	4/ 4,5
felgräns	± 1 µm
förpackning	Stabil box

Kalibrering	L16
Produktslag	Gängmätningstråd
För spindel-Ø	6,35 mm
För spindel-Ø	6,5 mm
För spindel-Ø	6,8 mm
För spindel-Ø	7,5 mm
För spindel-Ø	8 mm

## Tjänster

KalibreringGängmätningstråd Typ GMD	028900 GMD
DAkS-kalibreringGängmätningstråd Typ GMD	028910 GMD