



## Tryckluftsdreven rörbandslipmaskin, Typ: 14360



### Beställningsdata

Ordernummer	079552 14360
GTIN	616026143609
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull tryckluftsdreven rörbandslipmaskin för bearbetning av rör och rörböjar. Inställbart handtag. Fjäderlagrad arm för snabba byten av slipband. Slipbandsmått 13–38 × 762 mm.

#### leveransinnehåll:

**Rörbandslipmaskin**, handtag, slipband 38 × 762 mm.

#### OBS!:

Fler kontaktarmsutföranden för Dynaflex® levereras på begäran eller finns att beställa i vår eShop.  
axeffekt: 522 W

maximalt varvtal: 3400 min<sup>-1</sup>

maximal luftförbrukning: 1124 l/min

anslutningsgänga: NPT

Tryckluftsanslutning: 1/4 tum

bandbredd: 13; 19; 25; 32; 40 mm

### Teknisk beskrivning

vikt	2,9 kg
axeffekt	522 W

maximalt varvtal:	3400 min <sup>-1</sup>
bullernivå	82 dB(A)
bandbredd	13; 19; 25; 32; 40 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	14360
maximal luftförbrukning	1124 l/min
bandlängd	760 mm
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Bandslipar