

Garant**Granitplatta Noggrannhet 0, längd × bredd: 1200X800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	430190 1200X800
GTIN	4045197720610
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamantläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulisatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrums. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

DIN 876/0 – diamantfinslipad för kontrollen.

leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning. Inklusiv stål kuleinsatser.

OBS!:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte förses med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

Teknisk beskrivning

vikt	460 kg
planhet	0,009 mm
Tjocklek	160 mm

antal stålkuleinsatser	5
Norm	DIN 876
noggrannhet	0 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

Tillbehör

Stödsåp för vändskärsstorlek längd×bredd 1200X800 mm	431050 1200X800
Stativ för vändskärsstorlek längd×bredd 1200X800 mm	431000 1200X800
Rengöringsmedel för granit Innehåll 0,5 l	431841 0,5
Underhållsmedel för granit Innehåll 0,5 l	431840 0,5