



Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, Ø 250 mm, Typ: 4



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 313232 4 |
| GTIN | 2050001929327 |
| Artikelklass | 33T |

Beskrivning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För utvändig fastspänning, mycket lämplig för uppspanning av råämnen.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5, härdad.

Passar till:

SchUNK kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

OBS!:

Spännområde för nr 313115 – 313137 som exempel. Spännstegets djup 25 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------------|
| spännvidd | 186 - 267 mm |
| för chucktyp Ø | 250 mm |
| Produktnamnsattribut | Ø 250 mm |
| spårbredd D | 12 mm |
| Hålavstånd b | 40 mm |

| | |
|----------------|---|
| tapplängd A | 20 mm |
| passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar |
| passar färgkod | Schunk självcentrerande chuck och backar |
| Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |