



## Granitplatta noggrannhet 1, längd × bredd: 1500X1000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	430200 1500X1000
GTIN	2050001949745
Artikelklass	46H

### Beskrivning

#### Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

#### Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/1 – diamantslipad** för verkstad och tillverkning.

#### leveransinnehåll:

**Inklusive provningscertifikat, transportförpackning.** Inklusivt stålkuleinsatser.

#### OBS!:

**På förfrågan:** Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

### Teknisk beskrivning

Tjocklek	190 mm
planhet	0,025 mm
vikt	855 kg

antal stålkuleinsatser	5
Norm	DIN 876
noggrannhet	1 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

## Tillbehör

Kullagerprisma par	431705
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 200 mm	431710 200
Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering För plattlängd 1500 mm	431700 1500
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 150 mm	431710 150