



## Granitplatta Noggrannhet 00, längd × bredd: 1000X630mm



### Beställningsdata

Ordernummer	430400 1000X630
GTIN	2050001949806
Artikelklass	46H

### Beskrivning

#### Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamantläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

#### Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/00 – särskilt diamantfinslipad** för mätrummet.

#### leveransinnehåll:

**Inklusive provningscertifikat, transportförpackning.** Inklusivt stålkuleinsatser.

#### OBS!:

**På förfrågan:** Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

### Teknisk beskrivning

vikt	189 kg
planhet	0,004 mm
Tjocklek	100 mm

antal stålkuleinsatser	3
Norm	DIN 876
noggrannhet	00 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

---

## Tillbehör

Stödskep för vändskärsstorlek längd×bredd 1000X630 mm	431050 1000X630
---	-----------------