

Garant**XDLW 070308 TN, KU 7710, Typ: GGG**

Beställningsdata

Ordernummer	212941 GGG
GTIN	4045197720566
Artikelklass	21H

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Dra åt spänskruv nr 219810 med högst 1,5 Nm!

Teknisk beskrivning

Typ	GGG
ISO-kod vändskär	XDLW 070308 TN
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,58 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	KU 7710
Skärmaterial	Keramik
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,6 mm
Matning f_z per tand	0,36 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	600 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		