

**Combidisc® CONTOUR-slipskiva, Ø 60 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	554034 80
GTIN	4007220898857
Artikelklass	55G

**Beskrivning****Utförande:**

**Snabbytessystem** med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Utstick med vågad kant **för finslipning av konturer och konkava ytor.**

**Användningsdata:**

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Används med mjuk stödtallrik nr 554091 50.

**OBS!:**

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
skiv-Ø	60 mm
Slipmedel	Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Ø 60 mm

maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utväändig Ø 50 mm	554091 50
---	-----------