



Röravskärare för plaströr



Beställningsdata

Ordernummer	819625
GTIN	4045197721471
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Grundstomme av pressgjutet aluminium med 2 (nr 819605) resp. 4 styrrullar (nr 819625) och instick. **Snabbinställbar matarskruv** tack vare spärrfunktion och fjäderbelastning. Ergonomiskt handtag (med extra skärtrissa för nr 819625).

Användningsdata:

För kapning av PE-, PP-, VPE-, PB- och PVDF-rör.

Kan efter byte av skärtrissa användas även för koppar- / aluminium- och tunnväggiga rör av rostfritt stål. (finns som tillval.)

Reservdel:

Reservbultar nr 819630 (för nr 819625) och nr 819635 (för nr 819605).

skärtrissans Ø: 30 mm

skärtrissans bredd: 6,25 mm

skärtrissans hål: 4,85 mm

för rörytter-Ø: 6 - 76 mm

Teknisk beskrivning

skärtrissans hål	4,85 mm
skärtrissans bredd	6,25 mm
skärtrissans Ø	30 mm
för rörytter-Ø	6 - 76 mm
Antal styrrullar	4

Antal skärtrissor

1

Tillbehör

Universellt gradverktyg, 2K-handtag, 3 knivar (S10, S20, S35)

838410

Hjulbultar

819630

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm

814920 54

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm

814920 35

Lös skärtrissa för plast- och kompositrör

819613

Lös skärtrissa för koppar / aluminium / rostfritt stål

819620