

Garant**Rengöringsrondell (A), skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566755 115
GTIN	4045197721266
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Den öppna och aggressiva fiberstrukturen sätts inte igen och är extremt effektiv och slitstark.

Extremt **motståndskraftig, tätt vävd och fin slipnylonstruktur** med hög **flexibilitet** och slipeffekt.

Användningsdata:

För rengöring och gradning **med fin ytfinish**.

Med glasvävtallrik för direkt inspänning på vinkelslipmaskiner.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
rekommenderat varvtal	5000 - 7000 min ⁻¹
maximalt varvtal:	11000 min ⁻¹
skiv-Ø	115 mm
finhetsgrad	medel
Hårdhetsgrad	mjuk
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivning	plan
maximal periferihastighet	60 m/s
Produktslag	grovrengöringsslipnylon

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		