



## Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 230 mm, nyckelvidd: 7 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	622600 7
GTIN	7610733260539
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidigt utformad, djup sexkantshylsa.

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta.

totallängd: 270 mm

klinglängd: 230 mm

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	7 mm
totallängd	270 mm
klinglängd	230 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel