

mato

Professionell hävstångsspruta, 400 g



Beställningsdata

Ordernummer	083582
GTIN	4016553041311
Artikelklass	08H

Beskrivning

Utförande:

Förstklassigt **industriutförande** (tomsmörjning utesluten), med steglös kolvstångslåsning. För påfyllning med löst fett (rymmer 500 cm³) eller patroner (400 g).

Professionell hävstångsspruta med kortslagsystem, **påfyllnings-/luftningsventil**.

Norm:

DIN 1283

leveransinnehåll:

Inklusive säkerhets-**gummipansarslang** Ø 13 mm, 4-backs hydraulkoppling.

arbetstryck: 400 bar

kontrolltryck: 800 bar

anslutningsgänga slang: R1/8 tum

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga slang	R1/8 tum
kontrolltryck	800 bar
arbetstryck	400 bar
Innehåll	400 g
Produktnamnsattribut	400 g
Produktslag	Fettspruta

Tillbehör

Universalfettpatron för Standardfettsprutor Typ UNI

083590 UNI

Universalfettpatron för Standardfettsprutor Typ PLUS

083590 PLUS