

**RUNPOTEC**  
HFR KABELNZEHSPEZIALIST

## Glasfiber-dragfjäder med stålvinda, bandlängd: 50m



### Beställningsdata

Ordernummer	814882 50
GTIN	9120045473605
Artikelklass	86A

### Beskrivning

#### Utförande:

**4,5 mm** tjockt glasfiberband, **styv** upp till 5 kN och ändå **flexibel** (upp till 120 mm radie). I båda ändar limmade ändhylsor med gänga för fastsättning av flexibla styrstift, kabeldragare eller dragögglor. På stålvinda i hög kvalitet med utdragbara stödfötter, 2 förvaringsfack med tillbehör, broms och **dubbelt avrullningssystem** (snabb avrullning och automatisk avrullningsbroms).

#### leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör förankrade i förvaringsfack: 1 **flexibelt styrstift (Runpo-glidelement)** med spiralutjämning och dragögla i rostfritt stål. 1 startkula med schackel, 1 löprulle, 2 ändhylsor, 1 skarvhylsa, 1 speciallim 3 g.

### Teknisk beskrivning

Draghållfasthet	2,2 kN
bandlängd	50 m
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

