



Fyrfaldig ringspärnyckel "4 i 1", Typ: 10-19



Beställningsdata

Ordernummer	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Mycket lättgående, stabila spärnycklar på båda sidorna – omkopplingsbara för höger- och vänsterdragning. På båda sidor finns vardera 2 olika nyckelvidder.

Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₄	19 mm
maximal ring-Ø D2	35 mm
Nyckelvidd ₂	13 mm
maximal ring-Ø D1	26 mm
Totallängd L	210 mm
Nyckelvidd ₁	10 mm
Nyckelvidd ₃	17 mm
maximal ringhöjd h ₂	20 mm
maximal ringhöjd h ₁	15 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel