

Garant**Filtpolerlameller Skaft-Ø 6 mm, Typ: ZY4020****Beställningsdata**

Ordernummer	552212 ZY4020
GTIN	4045197722775
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infäst filt runt skaftet.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med ökad flexibilitet och anpassning till konturer. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

OBS!:

Filtpolerlameller/-borstar måste användas i kombination **med slip- och polerpasta** som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

Hårdhetsgrad: medel

Huvud-Ø: 40 mm

huvudlängd: 20 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	40 mm
Skaft-Ø	6 mm

huvudlängd	20 mm
Hårdhetsgrad	medel
Produktslag	Polerstift

Tillbehör

Polerpasta, stång Unipol® Färg BLUE	555740 BLUE
Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 150	552250 150
Polerpasta, stång Unipol® Färg DARKPINK	555740 DARKPINK
Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 280	552250 280
Polerpasta, stång Unipol® Färg WHITE	555740 WHITE