

Garant GRIDLINE

Bakvägg/avläggsskiva två delar, Passar till skivlängd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927142 1500
GTIN	4062406108021
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Bakvägg eller avläggsskiva med kant av stålplåt. För montering mellan två stödben. Montering som bakvägg ger insynsskydd och extra stabilisering. Den angivna bärförmågan per ytenhet avser montering som avläggsskiva.

Passar till:

Stödben nr 927000.

leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

OBS!:

Om man vill kunna utnyttja arbetsbänkens hela djup som underlägg måste man montera den tvådelade avläggsskivan. Om man monterar avläggsskivan utan fondvägg måste man dessutom installera skarvplåtar nr 927122. Om monteringen är tänkt som fondvägg behöver man inte använda skarvplåtar.

Inte lämplig för ready to go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Djup	300 mm
Bredd	1400 mm
bärförmåga per ytenhet	100 kg
Hylla utförande	Multifunktion

Materialtjocklek	1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Avläggsskiva