

Garant GRIDLINE

**Hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/5****Beställningsdata**

Ordernummer	927300 900/5
GTIN	4062406108199
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	350 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Antal lådor	5
lådornas effektiva djup i G	20

Antal dörrar	0
höjd	900 mm
Djup	650 mm
vikt	63 kg
Bredd	400 mm
effektiv höjd	800 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
effektiv höjd för lådor	800 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 300 mm	927500 300
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 900 mm	927412 900
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21