

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 800/7**Beställningsdata**

Ordernummer	927300 800/7
GTIN	4062406108182
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Bredd	400 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Djup	650 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
lådornas effektiva djup	500 mm

vikt	71,4 kg
lådornas effektiva bredd	300 mm
Antal lådor	7
Lådornas effektiva yta i G	12×20
invändig bredd	350 mm
effektiv höjd	700 mm
höjd	800 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
Antal dörrar	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 800 mm	927412 800
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21